



Flash



· Flash Negra Incolora



· Flash Roja Incolora



· Flash Azul Incolora



· Flash Negra Solar



· Flash Negra Optol



· Flash Negra Soldadura

Protección Ocular Neutra

Descripción y composición:

Montura fabricada en Nylon: ligera y resistente.

Diseño unilente con amplio campo de visión aportando una excelente visión lateral y protección.

Protección lateral y superior. Patillas regulables en longitud.

Todas las lentes de policarbonato llevan tratamiento anti-abrasión.

Colores: ● ● ●

Peso: 42gr



Patillas regulables en longitud.



Excelente protección lateral.



Unilente: amplio campo de visión.

Color	Ref.	Producto	MARCADO	
			Armadura	Lentes
Roja	902.988	Gafa policarbonato incolora	CE MEDOP EN166F	CE MEDOP 1 F
Roja	902.931	Gafa policarbonato incolora. Tto antiempañante	CE MEDOP EN166F	CE MEDOP 1 F
Azul	902.989	Gafa policarbonato incolora	CE MEDOP EN166F	CE MEDOP 1 F
Azul	902.932	Gafa policarbonato incolora. Tto antiempañante	CE MEDOP EN166F	CE MEDOP 1 F
Negra	905.400	Gafa policarbonato incolora. Tto antiempañante	CE MEDOP EN166F	CE MEDOP 1 F
Negra	905.401	Gafa policarbonato solar Tto antiempañante	CE MEDOP EN166F	CE 5-3.1 MEDOP 1F
Negra	905.404	Gafa policarbonato optol Tto antiempañante	CE MEDOP EN166F	CE 2-1.2 MEDOP 1F
Negra	902.994	Gafa policarbonato soldadura DIN 3	CE MEDOP EN166F	CE 3 MEDOP 1F
Negra	902.995	Gafa policarbonato soldadura DIN 5	CE MEDOP EN166F	CE 5 MEDOP 1F

Protección Ocular Neutra

Norma y Certificación	EN 166 / EN 169 / EN 170 / EN 172																											
Aplicaciones	Protección frente a impactos de gran velocidad y baja energía. Versión antiempañante: recomendada para ambientes calurosos o entornos con combinación de diferentes temperaturas. Versión solar: apto para trabajos en exterior. Versión optol: protección ultravioleta. Sectores: actividades agrícolas, explotaciones forestales, automoción, textil, plástico, actividades deportivas y en el exterior, trabajos de soldadura, etc.																											
Conservación Almacenaje - Caducidad	Para una mejor conservación de la gafa, guárdela en un lugar limpio y seco y en una funda apropiada.																											
Indicaciones Uso - Modo empleo	Limpieza: utilice agua tibia y jabón neutro, sin abrasivos ni disolventes. Enjuague con agua y seque con un paño suave. También recomendado Spray Limpiador Antiempañante Medop. Es necesario revisar periódicamente el estado de estos protectores, renovándolos si éstos se encuentran deteriorados. Asegúrese de que el riesgo existente en el entorno de trabajo se corresponde con el campo de uso de estos protectores.																											
Presentación	Caja de 12 unidades. Cartón de 25 cajas.																											
Código de Barras	<table><tr><td>902.988</td><td>GTIN-13: 8423173117290</td><td>GTIN-14: 68423173117292</td></tr><tr><td>902.931</td><td>GTIN-13: 8423173116729</td><td>GTIN-14: 68423173116721</td></tr><tr><td>902.989</td><td>GTIN-13: 8423173117306</td><td>GTIN-14: 68423173117308</td></tr><tr><td>902.932</td><td>GTIN-13: 8423173116736</td><td>GTIN-14: 68423173116738</td></tr><tr><td>905.400</td><td>GTIN-13: 8423173126735</td><td>GTIN-14: 68423173126737</td></tr><tr><td>905.401</td><td>GTIN-13: 8423173126742</td><td>GTIN-14: 68423173126744</td></tr><tr><td>905.404</td><td>GTIN-13: 8423173126773</td><td>GTIN-14: 68423173126775</td></tr><tr><td>902.994</td><td>GTIN-13: 8423173117351</td><td>GTIN-14: 68423173117353</td></tr><tr><td>902.995</td><td>GTIN-13: 8423173117368</td><td>GTIN-14: 68423173117360</td></tr></table>	902.988	GTIN-13: 8423173117290	GTIN-14: 68423173117292	902.931	GTIN-13: 8423173116729	GTIN-14: 68423173116721	902.989	GTIN-13: 8423173117306	GTIN-14: 68423173117308	902.932	GTIN-13: 8423173116736	GTIN-14: 68423173116738	905.400	GTIN-13: 8423173126735	GTIN-14: 68423173126737	905.401	GTIN-13: 8423173126742	GTIN-14: 68423173126744	905.404	GTIN-13: 8423173126773	GTIN-14: 68423173126775	902.994	GTIN-13: 8423173117351	GTIN-14: 68423173117353	902.995	GTIN-13: 8423173117368	GTIN-14: 68423173117360
902.988	GTIN-13: 8423173117290	GTIN-14: 68423173117292																										
902.931	GTIN-13: 8423173116729	GTIN-14: 68423173116721																										
902.989	GTIN-13: 8423173117306	GTIN-14: 68423173117308																										
902.932	GTIN-13: 8423173116736	GTIN-14: 68423173116738																										
905.400	GTIN-13: 8423173126735	GTIN-14: 68423173126737																										
905.401	GTIN-13: 8423173126742	GTIN-14: 68423173126744																										
905.404	GTIN-13: 8423173126773	GTIN-14: 68423173126775																										
902.994	GTIN-13: 8423173117351	GTIN-14: 68423173117353																										
902.995	GTIN-13: 8423173117368	GTIN-14: 68423173117360																										

